




# PRESSALIT®

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article</b><br><b>Numéro article</b> | CareSystem barre de relèvement, réglable en hauteur<br>R3146000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Couleur</b>                          | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Description</b>                      |  <p>Barre de relèvement, longueur 600 mm, relevable, réglable en hauteur de 250 mm<br/>Sans fixations murales<br/>Supprimée le 31/12-2015</p> <p>Barre de relèvement, longueur 600 mm, relevable, réglable en hauteur de 250 mm.<br/>Sans fixations murales<br/>Supprimée le 31/12-2015</p>                                                                            |
| <b>Réglage</b>                          | Réglable en hauteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capacité du produit</b>              | Charge maximale admissible: 135 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Matériaux</b>                        | Matière de base: 20 my Aluminium anodisé.<br>Matière de surface : Plastique à deux composant (PVC)<br>Extrémité: Arnite<br>Bandeau, glissière : Polystyrène, plastique (PS)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ergonomie</b>                        | <p>La coupe ovale des barres (33 x 51mm) assure une bonne préhension, à la fois en station debout et assise ou lors du relèvement.</p> <p>L'extrémité des barres est conçue pour assurer une bonne préhension.</p> <p>L'extrémité constitue un bon appui lorsque l'utilisateur s'assied ou se relève, et permet de bien repérer au toucher la fin de la barre.</p> <p>Le revêtement est doux, résiste aux éraflures et n'est jamais froid au toucher.</p> |



# PRESSALIT®

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article</b>        | CareSystem barre de relèvement, réglable en hauteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numéro article</b> | R3146000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fonctions</b>      | <p>La face inférieure est prévue pour la pose ultérieure d'accessoires divers</p> <p>La barre est rabattable</p> <p>Réglable en hauteur de 250 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nettoyage</b>      | <p>N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p> |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

## PRESSALIT®