




PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	CareSystem dossier, réglable en hauteur et latéralement R6533000
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Description</b>	<p><b>Supprimé le 31/12-2015.</b>Dossier pour WC sans réservoir, réglable en hauteur de 150 mm, pour montage sur glissière horizontale (A prévoir si le bord avant du WC se trouve éloigné de plus de 700 mm dur mur)</p> <p>Dossier pour WC sans réservoir, réglable en hauteur de 150 mm, pour montage sur glissière horizontale (A prévoir si le bord avant du WC se trouve éloigné de plus de 700 mm dur mur)</p>
<b>Réglage</b>	Réglable en hauteur et latéralement
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible: 100 kg.
<b>Matériaux</b>	<p>Matière de base: 20 my Aluminium anodisé.</p> <p>Dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois.</p> <p>Surface de dossier: vernis élastique</p> <p>Lever de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon</p> <p>Bandeau et cache-vis, glissière: Polystyrène plastique (PS)</p>
<b>Ergonomie</b>	Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher.
<b>Fonctions</b>	<p>Pour WC sans réservoir</p> <p>A prévoir si le bord avant du WC se trouve éloigné de plus de 700 mm du mur</p> <p>Pour montage sur glissière horizontale</p> <p>Réglable en hauteur de 150 mm</p>





# PRESSALIT®

<b>Article</b>	CareSystem dossier, réglable en hauteur et latéralement
<b>Numéro article</b>	R6533000
<b>Nettoyage</b>	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®