



Article Numéro article	CareSystem barre de relèvement, réglable en hauteur RF308000
Couleur	Blanc
Description	<p>Barre de relèvement, longueur 850 mm, avec ressort, relevable, réglable en hauteur de 250 mm, sans glissière verticale Sans fixations murales Supprimée le 31/12-2015</p> <p>Barre de relèvement, longueur 850 mm, avec ressort, relevable, réglable en hauteur de 250 mm, sans glissière verticale Sans fixations murales Supprimée le 31/12-2015</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 135 kg.
Matériaux	<p>Matière de base: 20 my Aluminium anodisé.</p> <p>Matière de surface: Plastique à deux composants (PVC)</p> <p>Extrémité et cache: Arnite</p>
Ergonomie	<p>La coupe ovale des barres (33 x 51mm) assure une bonne préhension, à la fois en station debout et assise ou lors du relèvement.</p> <p>L'extrémité des barres est conçue pour assurer une bonne préhension.</p> <p>L'extrémité constitue un bon appui lorsque l'utilisateur s'assied ou se relève, et permet de bien repérer au toucher la fin de la barre.</p> <p>Le revêtement est doux, résiste aux éraflures et n'est jamais froid au toucher.</p>



PRESSALIT®

Article	CareSystem barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	RF308000
Fonctions	<p>Grâce au ressort amortisseur intégré, la barre ne peut retomber quand elle est relevée et il est plus facile de la relever</p> <p>La face inférieure est prévue pour la pose ultérieure d'accessoires divers</p> <p>La barre est rabattable</p> <p>Réglable en hauteur de 250 mm</p> <p>Sans glissière verticale</p>
Nettoyage	<p>N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®